

## »» TABLETA ELECTRONICA PARA OPERADOR ABATIBLE 2 HOJAS BAT300 Y ROLLER MARCA GENIUS FAAC MOD.JA388 BRAIN 388.

**FUNCION PARA DESACTIVAR EL RETARDO DE INICIO DE LA APERTURA.**



**CODIGO  
(GN-00101-00)**

**Marca: GENIUS Modelo: JA388 Brain388**

***Para activar de inmediato el operador debemos desactivar el retardo por defecto de 5seg (función de predestello) y seguir los siguientes pasos:***

Mantener las hojas del operador (motores) en estado de cerrado.

Desconectar y mantener abierto STOP y comprobar el estado del LED LD10:

Si LED10 ON= PREDESTELLO ON

Si LED10 OFF= PREDESTELLO OFF.

Pulsar Botón F durante un instante y comprobar que el LED10 =OFF

Finalmente cerrar el contacto STOP.

***Para activar el retardo por defecto de 5seg (función de predestello) función recomendada para dar tiempo antes de iniciar la apertura del operador, seguir los siguientes pasos:***

Mantener las hojas del operador (motores) en estado de cerrado.

Desconectar y mantener abierto STOP y comprobar el estado del LED LD10:

Si LED10 ON= PREDESTELLO ON

Si LED10 OFF= PREDESTELLO OFF.

Pulsar Botón F durante un instante y comprobar que el LED10 =ON

Finalmente cerrar el contacto STOP y el LED10 debe apagarse.



Versión Digital.



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V10.22